

## VHB™ Klebeband, transparent, Breite×Länge (mm×m): 12X33



#### **Bestelldaten**

Bestellnummer	083787 12X33
GTIN	4001895594083
Artikelklasse	08M

### **Beschreibung**

#### Ausführung:

**Doppelseitiges** Hochleistungs-**Klebeband** aus reinem Acrylatklebstoff (VHB) für dauerhaft starke Verbindungen. Hohe Soforthaltung, hohe Temperatur-, Witterungs-, UV- und Lösemittelbeständigkeit. Exzellente Dichtfunktion, vibrationsdämpfend.

Das **3M™ 4910** ist hochtransparent und dadurch verwendbar zur Montage von hintergrundbeleuchteten, lichtdurchlässigen Schildern, für kunstharzverstärktes Glas, Metall, Glas und Materialien mit hoher Oberflächenenergie (HSE), Dekorationsmaterial und Leisten, Namensschilder und Logos, die Paneelverklebungen und Befestigungen von Versteifungselementen.

#### **Hinweis:**

Die angegebene Mindesthaltbarkeit von 3M<sup>™</sup> Produkten bezieht sich auf die Einhaltung der vorgegebenen Lagerungsrichtlinien.

Weitere 3M™ VHB™-Bänder in verschiedenen Stärken und Längen auf Anfrage verfügbar.

Klebmasse: Acrylat

Länge: 33 m Breite: 12 mm Stärke: 1 mm

# **Technische Beschreibung**

Farbe	transparent
Klebkraft auf Stahl	4,8 N/mm
Lagertemperatur	20 °C

Material Abdeckung	Silikonisierter PE Film
Dehnungsfähigkeit	300 %
Breite	12 mm
Mindesthaltbarkeit	12 Monat
Herstellerbezeichnung	4910
Klebmasse	Acrylat
Stärke	1 mm
Länge	33 m
Klebebandart	doppelseitig
Lager Luftfeuchtigkeit	50 %
Produktnamensattribut	transparent
Produktart	Klebeband