

**VHB™ Klebeband, transparent, BreitexLänge (mm×m): 25X33****Bestelldaten**

Bestellnummer	083787 25X33
GTIN	4001895594120
Artikelklasse	08M

**Beschreibung****Ausführung:**

**Doppelseitiges Hochleistungs-Klebeband** aus reinem Acrylatklebstoff (VHB) für dauerhaft starke Verbindungen. Hohe Soforthaltung, hohe Temperatur-, Witterungs-, UV- und Lösemittelbeständigkeit. Exzellente Dichtfunktion, vibrationsdämpfend.

Das **3M™ 4910** ist hochtransparent und dadurch verwendbar zur Montage von hintergrundbeleuchteten, lichtdurchlässigen Schildern, für kunstharzverstärktes Glas, Metall, Glas und Materialien mit hoher Oberflächenenergie (HSE), Dekorationsmaterial und Leisten, Namensschilder und Logos, die Paneelverklebungen und Befestigungen von Versteifungselementen.

**Hinweis:**

Die angegebene Mindesthaltbarkeit von 3M™ Produkten bezieht sich auf die Einhaltung der vorgegebenen Lagerungsrichtlinien.

Weitere 3M™ VHB™-Bänder in verschiedenen Stärken und Längen auf Anfrage verfügbar.

Klebmasse: Acrylat

Länge: 33 m

Breite: 25 mm

Stärke: 1 mm

**Technische Beschreibung**

Dehnungsfähigkeit	300 %
Material Abdeckung	Silikonisierter PE Film
Stärke	1 mm

Herstellerbezeichnung	4910
Klebebandart	doppelseitig
Klebkraft auf Stahl	4,8 N/mm
Lager Luftfeuchtigkeit	50 %
Breite	25 mm
Klebmasse	Acrylat
Farbe	transparent
Mindesthaltbarkeit	12 Monat
Lagertemperatur	20 °C
Länge	33 m
Produktnamensattribut	transparent
Produktart	Klebeband