




Doppelseitiges-Klebeband VHB™, für dauerhafte und starke Verbindung, schwarz, Breite×Länge (mm×m): 12X33



Bestelldaten

Bestellnummer	083789 12X33
GTIN	4001895844904
Artikelklasse	08M

Beschreibung

Ausführung:

Doppelseitiges Hochleistungs-Klebeband aus reinem Acrylatklebstoff (VHB) für dauerhaft starke Verbindungen. Hohe Soforthaltung, hohe Temperatur-, Witterungs-, UV- und Lösemittelbeständigkeit. Exzellente Dichtfunktion, vibrationsdämpfend. Das **3M™ 5952** ist geeignet für den Innen- und Außenbereich. Es kann schnell und einfach verklebt werden und bietet eine leistungsstarke und dauerhafte Haltbarkeit. Setzen Sie dieses leistungsfähige und viskoelastische VHB Klebeband auf den verschiedensten Oberflächen wie z.B. Pulverbeschichtungen ein.

Hinweis:

Die angegebene Mindesthaltbarkeit von 3M™ Produkten bezieht sich auf die Einhaltung der vorgegebenen Lagerungsrichtlinien.

Weitere 3M™ VHB™-Bänder in verschiedenen Stärken und Längen auf Anfrage verfügbar.

Technische Beschreibung

Klebebandart	doppelseitig
Lager Luftfeuchtigkeit	50 %
Klebmasse	Acrylat
Stärke	1,1 mm
Farbe	schwarz

Klebkraft auf Stahl	5,5 N/mm
Mindesthaltbarkeit	12 Monat
Herstellerbezeichnung	5952
Breite	12 mm
Material Abdeckung	Silikonisierter PE Film
Lagertemperatur	20 °C
Dehnungsfähigkeit	300 %
Länge	33 m
Produktnamensattribut	schwarz
USP1	VHB™
USP2	schwarz
Produktart	Klebeband