

**VHB™ Klebeband, schwarz, Breite×Länge (mm×m): 12X33****Bestelldaten**

Bestellnummer	083782 12X33
GTIN	4001895872778
Artikelklasse	08M

Beschreibung**Ausführung:**

Doppelseitiges Hochleistungs-Klebeband aus reinem Acrylatklebstoff (VHB) für dauerhaft starke Verbindungen. Hohe Soforthaltung, hohe Temperatur-, Witterungs-, UV- und Lösemittelbeständigkeit. Exzellente Dichtfunktion, vibrationsdämpfend.

Das **3M™ 5962F** bedeutet Zuverlässigkeit auf ganzer Linie. Es bietet eine optimale Anpassungsfähigkeit an die zu klebenden Oberflächen. Dieses Merkmal ermöglicht, dass sowohl dünne, als auch strukturierte Oberflächen vollflächig spannungsfrei verbunden werden können.

Hinweis:

Die angegebene Mindesthaltbarkeit von 3M™ Produkten bezieht sich auf die Einhaltung der vorgegebenen Lagerungsrichtlinien.

Weitere 3M™ VHB™-Bänder in verschiedenen Stärken und Längen auf Anfrage verfügbar.

Klebmasse: Acrylat

Länge: 33 m

Breite: 12 mm

Stärke: 1,6 mm

Technische Beschreibung

Klebmasse	Acrylat
Material Abdeckung	Papier
Klebebandart	doppelseitig
Mindesthaltbarkeit	12 Monat
Farbe	grau
temperaturbeständig bis	120 - 150 °C
Lager Luftfeuchtigkeit	50 %
Breite	12 mm
Anwendung	Abdichten
Anwendung	Maskieren
Anwendung	Befestigen
Anwendung	Montieren
Lagertemperatur	20 °C
Klebkraft auf Stahl	5,5 N/mm
Länge	33 m
Besonderheit	feuchtigkeitsbeständig
Besonderheit	anschmiegsam
Besonderheit	dämpfend
Stärke	1,6 mm
Dehnungsfähigkeit	300 %
Herstellerbezeichnung	5962F
Produktnamensattribut	schwarz
Produktart	Klebeband