

**VHB™ Klebeband, weiß, Breite×Länge (mm×m): 12X33****Bestelldaten**

Bestellnummer	083781 12X33
GTIN	4054596766396
Artikelklasse	08M

Beschreibung**Ausführung:**

Doppelseitiges Hochleistungs-Klebeband aus reinem Acrylatklebstoff (VHB) für dauerhaft starke Verbindungen. Hohe Soforthaltung, hohe Temperatur-, Witterungs-, UV- und Lösemittelbeständigkeit. Exzellente Dichtfunktion, vibrationsdämpfend.

Das **3M™ LSE-110WF** ist speziell für herausfordernde Klebungen von niederenergetischen Kunststoffen und Verbundwerkstoffen im Innen- und Außenbereich.

Hinweis:

Die angegebene Mindesthaltbarkeit von 3M™ Produkten bezieht sich auf die Einhaltung der vorgegebenen Lagerungsrichtlinien.

Weitere 3M™ VHB™-Bänder in verschiedenen Stärken und Längen auf Anfrage verfügbar.

Klebmasse: Acrylat

Länge: 33 m

Breite: 12 mm

Stärke: 1,1 mm

Technische Beschreibung

Farbe	weiß
-------	------

temperaturbeständig bis	90 °C
Herstellerbezeichnung	LSE-110WF
Stärke	1,1 mm
Klebkraft auf Stahl	4,4 N/mm
Klebmasse	Acrylat
Mindesthaltbarkeit	18 Monat
Länge	33 m
Klebebandart	doppelseitig
Material Abdeckung	Silikonisierter PE Film
Lagertemperatur	16 °C
Breite	12 mm
Lager Luftfeuchtigkeit	40 %
Produktnameattribut	weiß
Produktart	Klebeband