

**Späne-/ Flüssigkeitssauger, Herstellerbezeichnung: VHO200****Bestelldaten**

Bestellnummer	078559 VHO200
GTIN	5711145490681
Artikelklasse	07D

Beschreibung**Ausführung:**

Hochwertige, sehr langlebige Nilfisk CFM „Grey Line“ Industriesauger. Leistungsstarker **Flüssigkeitssauger** mit hochwertigem, ölbeständigem Reinigungsset. Ausgestattet mit **Luft-Umkehrventil** für zuverlässige und einfache Entleerung des Schmutzbehälters. Ein Spänekorb und das Entleer-Kit sind bereits integriert. Geeignet für die unterschiedlichsten Reinigungsaufgaben in der Metallindustrie.

Lieferumfang:

Inklusive Spänekorb, integriertes Entleer-Kit, inkl. ölbeständiges Reinigungsset.

Hinweis:

Passendes Zubehör finden Sie unter 078551-078552.

Technische Beschreibung

Leistungsaufnahme	2400 W
Arbeitsgeräusch	70 dB(A)
Vakuum	230 mbar
Behältervolumen	75 l

Herstellerbezeichnung	VHO 200
Höhe	1230 mm
Anzahl Turbinen	1
Luftvolumenstrom	55 l/s
Breite	880 mm
Gewicht	60 kg
Länge	580 mm
Energieversorgung	Netzbetrieben
Produktart	Nass- und Trockensauger

Zubehör

Industrie-Set ölbeständig Schlauch-Ø 50 mm	078551 50
Industrie-Set Schlauch-Ø 50 mm	078552 50