



## Kernbohrmaschine, Typ: 727060



### Bestelldaten

Bestellnummer	076520 727060
---------------	---------------

GTIN	4014586889740
------	---------------

Artikelklasse	03F
---------------	-----

### Beschreibung

#### Ausführung:

- **Hohe Magnethaltekraft und Sicherheitsschaltung garantieren sicheres Arbeiten in jeder Position.**
- **Integrierte Kühlschmiermittelzufuhr für sauberen Schnitt und hohe Werkzeugstandzeit.**
- **Komfort-Magnethaltekraftanzeige.**
- **Rechts-/ Linkslauf (auch zum Gewindeschneiden).**
- **Gewichtsoptimierte Konstruktion.**

Hochleistungs- und hubstarke **4-Gang-Universal-Magnet-Kernbohrmaschine**. Extra großer Hubbereich für sämtliche Bohrarbeiten, wie Kern-, Spiral-, Gewindebohren, Senken und Reiben.

#### Lieferumfang:

Inklusive Kühlschmiermittelbehälter, Zurrurt, 1× Zentrierstift, Spänehooken, Koffer.

#### Sonderzubehör:

Auf Anfrage.

#### Hinweis:

HM-Kernbohrer und Aufnahmen finden Sie ab Nr. 119000. Passende QuickIN-Max-aufnahme und HM-Kernbohrer max. DM 100 mm auf Anfrage lieferbar.

### Technische Beschreibung

Herstellerbezeichnung	KBU110-4M
Drehzahlbereich 1. Gang	60 - 120 min <sup>-1</sup>
Drehzahlbereich 4. Gang	230 - 430 min <sup>-1</sup>
Breite	215 mm
Länge	460 mm
maximaler Spiralbohr-Ø in Stahl	40 mm
maximaler Reib-Ø	36 mm
Höhe	810 mm
Gewicht	39 kg
Leistungsaufnahme	1700 W
Netzspannung	230 V
maximaler Gewindebohr-Ø in Stahl	M36 mm
Drehzahlbereich 2. Gang	90 - 170 min <sup>-1</sup>
Arbeitshub	400 mm
Länge Magnetfuß	240 mm
maximaler Kernbohr-Ø in Stahl	110 mm
Drehzahlbereich 3. Gang	150 - 300 min <sup>-1</sup>
Werkzeugaufnahme Form	MK4
maximaler Senk-Ø	60 mm
Breite Magnetfuß	120 mm
Energieversorgung	Netzbetrieben
Verpackung	Transportkoffer
Produktart	Kernbohrmaschine

## Zubehör

Kernbohrer HMSchnitttiefe 35 mm Ø DC 25 mm	119000 25
Kernbohrer HMSchnitttiefe 35 mm Ø DC 13 mm	119000 13

Kernbohrer HMSNitttiefe 35 mm Ø DC 55 mm	119000 55
Kernbohrer HMSNitttiefe 35 mm Ø DC 38 mm	119000 38
Kernbohrer HMSNitttiefe 35 mm Ø DC 52 mm	119000 52
Kernbohrer HMSNitttiefe 35 mm Ø DC 21 mm	119000 21
Kernbohrer HMSNitttiefe 35 mm Ø DC 36 mm	119000 36
Kernbohrer HMSNitttiefe 35 mm Ø DC 12 mm	119000 12
Kernbohrer HMSNitttiefe 35 mm Ø DC 50 mm	119000 50
Kernbohrer HMSNitttiefe 35 mm Ø DC 24 mm	119000 24
Kernbohrer HMSNitttiefe 35 mm Ø DC 22 mm	119000 22
Kernbohrer HMSNitttiefe 35 mm Ø DC 32 mm	119000 32
Kernbohrer HMSNitttiefe 35 mm Ø DC 18 mm	119000 18
Kernbohrer HMSNitttiefe 35 mm Ø DC 17 mm	119000 17
Kernbohrer HMSNitttiefe 35 mm Ø DC 14 mm	119000 14
Kernbohrer HMSNitttiefe 35 mm Ø DC 62 mm	119000 62
Kernbohrer HMSNitttiefe 35 mm Ø DC 43 mm	119000 43
Kernbohrer HMSNitttiefe 35 mm Ø DC 16 mm	119000 16
Kernbohrer HMSNitttiefe 35 mm Ø DC 45 mm	119000 45
Kernbohrer HMSNitttiefe 35 mm Ø DC 30 mm	119000 30
Kernbohrer HMSNitttiefe 35 mm Ø DC 28 mm	119000 28
Kernbohrer HMSNitttiefe 35 mm Ø DC 60 mm	119000 60
Kernbohrer HMSNitttiefe 35 mm Ø DC 40 mm	119000 40
Kernbohrer HMSNitttiefe 35 mm Ø DC 35 mm	119000 35
Kernbohrer HMSNitttiefe 35 mm Ø DC 20 mm	119000 20
Kernbohrer HMSNitttiefe 35 mm Ø DC 15 mm	119000 15
Kernbohrer HMSNitttiefe 35 mm Ø DC 26 mm	119000 26
Kernbohrer HMSNitttiefe 35 mm Ø DC 65 mm	119000 65