

Garant**Maul-Einsteckwerkzeug, Typ-Schlüsselweite: 2-24mm****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 657792 2-24 |
| GTIN | 4062406277505 |
| Artikelklasse | 61E |

Beschreibung**Ausführung:**

Gesenkschmiedet; alle Werkzeuge mit Steckverbindung = Rechteckschaft mit federndem Haltestift. Dadurch wird ein fester und sicherer Sitz der Einsteckwerkzeuge im Drehmomentschlüssel gewährleistet.

Werkstoff:

Chrome-Vanadium-Stahl, verchromt.

Einsatzdaten:**Legende zur Zeichnung und Formel:**

I_1 = Hebellänge ohne Einsteckwerkzeug

I_2 = Justiertes Stichmaß am Drehmomentschlüssel

I_3 = Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß

I_4 = Stichmaß des Einsteckwerkzeugs

L = Gesamte Länge des Werkzeugs

T_1 = Einzustellendes Drehmoment

T_2 = Vorgeschriebenes Drehmoment

Passend für:

Drehmomentschlüssel mit 4-kant-Aufnahmen.

Hinweis:

Bitte Stichmaß der Einsteckwerkzeuge beachten und mit denen des Justierwerkzeuges (siehe Prüfprotokoll/Bedienungsanleitung des verwendeten Drehmomentschlüssels) abgleichen. Bei Abweichung Stichmaßkorrektur vornehmen!

Technische Beschreibung

| | |
|-----------------------|---------------------------|
| Höhe h | 11 mm |
| Schlüsselweite | 24 mm |
| Stichmaß S | 25 mm |
| Breite b | 50,8 mm |
| Einsteckschaft | 14×18 mm |
| Werkzeug austauschbar | Einsteckwerkzeug |
| Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl |
| Oberfläche | verchromt (abplatzsicher) |
| Produktart | Maul-Einsteckwerkzeug |