


**Garant****Werkzeug-Reinigungsstation, Ausführung: TC1****Bestelldaten**

Bestellnummer	358955 TC1
GTIN	4062406278427
Artikelklasse	31E

**Beschreibung****Ausführung:**

- **Entfernt Späne und Kühlmittelrückstände in Ihrem automatisierten Zerspanungsprozess.**
- **Vermindert das Risiko von Beschädigungen an Ihren Maschinen, Bauteilen und Werkzeugen.**
- **Säubert u.a. Fräser, Bohrer und Gewindebohrer von Spananhaftungen und bietet so prozesssichere Fertigung.**
- **Click&Clamp - Wechselbare Bürsten für individuelle Anwendung.**

Basisgestell aus rostfreiem gebürsteten Edelstahl zur Aufnahme von im Lieferumfang befindlichen Messingbürsten. Zusätzlich können zwei Edelstahl-Düsen Nr. 358959 zum Anschluss an Druckluft an vier Positionen montiert werden. Erweiterbar um eine dritte Bürste zur Reinigung von längeren Werkzeugen oder Werkzeugschäften, mittels Erweiterungsmodul Nr. 358957 1.

**Verwendung:**

Zum Reinigen des Werkzeugs und der Werkzeugaufnahme, besonders bei automatisierter Fertigung. Montage der Reinigungsstation zum Anschrauben im Maschinenraum oder mit optionalen Magnetfüßen Nr. 358958 1. Durch axiales und radiales Überfahren der Bürsten, wird das Werkzeug oder die Werkzeugaufnahme bei gegenläufiger Rotationsbewegung gereinigt.

**Lieferumfang:**

Basisgestell, 2 Düsen Nr. 358959 Air, 1 Bürstenset Nr. 358956 1, 2 Druckluftanschlüsse mit Y-Stück und 1,5 m Schlauch.

## Technische Beschreibung

Länge L	220 mm
Breite B	96 mm
Höhe H	125 mm
Produktart	Reinigungsstation

## Zubehör

Reinigungsbürsten-Set, 2-teilig Typ 2	358956 2
Düse für Werkzeug-Reinigungsstation Typ HYDRO	358959 HYDRO
Düse für Werkzeug-Reinigungsstation Typ AIR	358959 AIR
Reinigungsbürsten-Set, 2-teilig Typ 1	358956 1
Magnetfuß-Set, 4-teilig Typ 1	358958 1
Bürsten-Erweiterungsmodul Typ 1	358957 1
Reinigungsbürsten-Set, 2-teilig Typ 3	358956 3