


**VHB™ Klebeband, schwarz, Breite×Länge (mm×m): 12X33****Bestelldaten**

Bestellnummer	083789 12X33
GTIN	4001895844904
Artikelklasse	08M

**Beschreibung****Ausführung:**

**Doppelseitiges Hochleistungs-Klebeband** aus reinem Acrylatklebstoff (VHB) für dauerhaft starke Verbindungen. Hohe Soforthaltung, hohe Temperatur-, Witterungs-, UV- und Lösemittelbeständigkeit. Exzellente Dichtfunktion, vibrationsdämpfend.

Das **3M™ 5952** ist geeignet für den Innen- und Außenbereich. Es kann schnell und einfach verklebt werden und bietet eine leistungsstarke und dauerhafte Haltbarkeit. Setzen Sie dieses leistungsfähige und viskoelastische VHB Klebeband auf den verschiedensten Oberflächen wie z.B. Pulverbeschichtungen ein.

**Hinweis:**

Weitere 3M™ VHB™-Bänder in verschiedenen Stärken und Längen auf Anfrage verfügbar. Die angegebene Mindesthaltbarkeit von 3M™ Produkten bezieht sich auf die Einhaltung der vorgegebenen Lagerungsrichtlinien.

**Technische Beschreibung**

Klebebandart	doppelseitig
Lager Luftfeuchtigkeit	50 %
Klebmasse	Acrylat
Stärke	1,1 mm
Farbe	schwarz
Klebkraft auf Stahl	5,5 N/mm

Mindesthaltbarkeit	12 Monat
Herstellerbezeichnung	5952
Breite	12 mm
Material Abdeckung	Silikonisierter PE Film
Lagertemperatur	20 °C
Dehnungsfähigkeit	300 %
Länge	33 m
Produktnameattribut	schwarz
USP1	VHB™
USP2	schwarz
Produktart	Klebeband