

**VHB™ Klebeband, schwarz, Breite×Länge (mm×m): 25X33****Bestelldaten**

Bestellnummer	083782 25X33
GTIN	4001895877339
Artikelklasse	08M

**Beschreibung****Ausführung:**

**Doppelseitiges Hochleistungs-Klebeband** aus reinem Acrylatklebstoff (VHB) für dauerhaft starke Verbindungen. Hohe Soforthaltung, hohe Temperatur-, Witterungs-, UV- und Lösemittelbeständigkeit. Exzellente Dichtfunktion, vibrationsdämpfend.

Das **3M™ 5962F** bedeutet Zuverlässigkeit auf ganzer Linie. Es bietet eine optimale Anpassungsfähigkeit an die zu klebenden Oberflächen. Dieses Merkmal ermöglicht, dass sowohl dünne, als auch strukturierte Oberflächen vollflächig spannungsfrei verbunden werden können.

**Hinweis:**

Die angegebene Mindesthaltbarkeit von 3M™ Produkten bezieht sich auf die Einhaltung der vorgegebenen Lagerungsrichtlinien.

Weitere 3M™ VHB™-Bänder in verschiedenen Stärken und Längen auf Anfrage verfügbar.

Klebmasse: Acrylat

Länge: 33 m

Breite: 19 mm

Stärke: 1,6 mm

**Technische Beschreibung**

Mindesthaltbarkeit	12 Monat
Klebkraft auf Stahl	5,5 N/mm
Breite	19 mm
Klebmasse	Acrylat
Besonderheit	anschmiegsam
Besonderheit	dämpfend
Besonderheit	feuchtigkeitsbeständig
Stärke	1,6 mm
Herstellerbezeichnung	5962F
Länge	33 m
Klebebandart	doppelseitig
Dehnungsfähigkeit	300 %
temperaturbeständig bis	120 - 150 °C
Farbe	grau
Anwendung	Befestigen
Anwendung	Abdichten
Anwendung	Montieren
Anwendung	Maskieren
Lagertemperatur	20 °C
Material Abdeckung	Papier
Lager Luftfeuchtigkeit	50 %
Produktnamensattribut	schwarz
Produktart	Klebeband