

**3M****VHB™ Klebeband, grau, BreitexLänge (mmxm): 25X33****Bestelldaten**

Bestellnummer	083786 25X33
GTIN	4054596196957
Artikelklasse	08M

**Beschreibung****Ausführung:**

**Doppelseitiges Hochleistungs-Klebeband** aus reinem Acrylatklebstoff (VHB) für dauerhaft starke Verbindungen. Hohe Soforthaltung, hohe Temperatur-, Witterungs-, UV- und Lösemittelbeständigkeit. Exzellente Dichtfunktion, vibrationsdämpfend.

Das **3M™ GPH-110GF** besteht aus einem anpassungsfähigen Schaumstoffkern und widersteht hohen Temperaturen. Es dient zur schnellen und einfachen Herstellung einer starken, haltbaren und dauerhaften Verbindung.

**Hinweis:**

Weitere 3M™ VHB™-Bänder in verschiedenen Stärken und Längen auf Anfrage verfügbar. Die angegebene Mindesthaltbarkeit von 3M™ Produkten bezieht sich auf die Einhaltung der vorgegebenen Lagerungsrichtlinien.

**Technische Beschreibung**

Herstellerbezeichnung	GPH-110GF
Material Abdeckung	Silikonisierter PE Film
Klebkraft auf Stahl	3,7 N/mm
temperaturbeständig bis	150 °C
Klebmasse	Acrylat
Länge	33 m
Lagertemperatur	16 °C

Farbe	grau
Breite	25 mm
Klebebandart	doppelseitig
Mindesthaltbarkeit	24 Monat
Stärke	1,1 mm
Lager Luftfeuchtigkeit	40 %
Produktnamensattribut	grau
Produktart	Klebeband