

**Gewindebohrer-Bit, vaporisiert, M: M10****Bestelldaten**

Bestellnummer	130990 M10
GTIN	4062406281274
Artikelklasse	12H

Beschreibung**Ausführung:**

Mit 1/4 Zoll Sechskantschaft nach DIN 3126 C 6,3.

Verwendung:

Ideal für Reparatur- und Montagearbeiten im mobilen Einsatz.

Verwendung bei Bohrungsart: bis 1,5×D bei Durchgangsloch

Norm: Werksnorm

Gewinde-Norm: DIN 13

Anschnittform: B

Schneidrichtung: rechts

Art des Gewindewerkzeuges: Handgewindebohrer

Gewindesteigung: 1,5 mm

Gesamtlänge L: 40 mm

Schneidenlänge L_c: 20 mm

Freistellungs-Ø D_i: 7,8 mm

Kernloch-Ø: 8,5 mm

Technische Beschreibung

Gewinde-Norm	DIN 13
Gewindesteigung	1,5 mm
Kernloch-Ø	8,5 mm
Art des Gewindewerkzeuges	Handgewindebohrer
Anschnittform	B

Norm	Werksnorm
Schneidrichtung	rechts
für Gewinde	M10
Freistellungs-Ø D ₁	7,8 mm
Gesamtlänge L	40 mm
Schneidenlänge L _c	20 mm
Beschichtung	vaporisiert
Gewindeart	M
Schneidstoff	HSS
Toleranzklasse	ISO 2 6H
Flankenwinkel	60 Grad
Verwendung bei Bohrungsart	bis 1,5xD bei Durchgangsloch
Produktart	Gewindebohrer-Bit

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Kunststoffe	bedingt geeignet		
Alu (kurzspanend)	geeignet		
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 900 N/mm ²	bedingt geeignet		
INOX < 900 N/mm ²	bedingt geeignet		
Öl	geeignet		