

**Garant**
**HM-Bohrstange E.. SVLCR 95°, für Wendeschneidplatten VC.., rechts, Schaft-Ø / Plattengröße: 10/07mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	261332 10/07
GTIN	4062406283551
Artikelklasse	21T

**Technische Beschreibung**

Mindestvorbohr-Ø $D_{min}$	12,5 mm
passende Wendeschneidplatte	VC.. 0702..
Spannhöhe $L_2$	9 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 27
Mittenversatz $L_3$	7 mm
Kopflänge $L_1$	32 mm
Gesamtlänge $L$	100 mm
Halsbreite $L_4$	7,5 mm
Plattengröße	7 mm
Einstellwinkel $\kappa$	95 Grad
ISO-Code Halter	E10H SVLCR/L07
Nutztiefe $T$	5 mm
Schaft-Ø $D_s$	10 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	8xD

Schneidstoff	HM
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

---

## Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set Typ 27	269028 27
----------------------------------	-----------