

Garant

HM-Bohrstange E.. SVVCR 72,5°, für Wendeschneidplatten VC.., rechts, Schaft-Ø / Plattengröße: 10/07mm

**Bestelldaten**

Bestellnummer	261336 10/07
GTIN	4062406285531
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Mindestvorbohr-Ø D_{min}	12,5 mm
passende Wendeschneidplatte	VC.. 0702..
Halsbreite L_4	6,8 mm
Plattengröße	7 mm
Gesamtlänge L	100 mm
Einstellwinkel κ	72,5 Grad
Wendeplattenschrauben-Set	269028 27
Spannhöhe L_2	9 mm
Mittenversatz L_3	8 mm
Kopflänge L_1	32 mm
ISO-Code Halter	E10H SVVCR/L07
Nutztiefe T	6 mm
Schaft-Ø D_s	10 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	8xD

Schneidstoff	HM
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set Typ 27	269028 27
----------------------------------	-----------