

**Garant**

**HM-Bohrstange E.. SV95CR 95°, für Wendeschneidplatten VC., rechts, Schaft-Ø / Plattengröße: 12/07mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	261342 12/07
GTIN	4062406285623
Artikelklasse	21T

**Technische Beschreibung**

Mindestvorbohr-Ø $D_{min}$	15,5 mm
passende Wendeschneidplatte	VC.. 0702..
Wendeplattenschrauben-Set	269028 27
ISO-Code Halter	E12K SV95CR/L07
Halsbreite $L_4$	9 mm
Spannhöhe $L_2$	11 mm
Gesamtlänge $L$	125 mm
Kopflänge $L_1$	40 mm
Plattengröße	7 mm
Einstellwinkel $\kappa$	95 Grad
Mittenversatz $L_3$	9 mm
Nutztiefe $T$	6 mm
Schaft-Ø $D_s$	12 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	8xD

Schneidstoff	HM
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

---

## Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set Typ 27	269028 27
----------------------------------	-----------