

Garant
HM-Bohrstange E.. SV95CR 95°, für Wendeschneidplatten VC.., rechts, Schaft-Ø / Plattengröße: 16/07mm

Bestelldaten

Bestellnummer	261342 16/07
GTIN	4062406285630
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Gesamtlänge L	150 mm
Mittenversatz L ₃	11 mm
Halsbreite L ₄	12,9 mm
ISO-Code Halter	E16M SV95CR/L07
Plattengröße	7 mm
Spannhöhe L ₂	15 mm
Mindestvorbohr-Ø D _{min}	19,5 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 27
Einstellwinkel κ	95 Grad
passende Wendeschneidplatte	VC.. 0702..
Kopflänge L ₁	55 mm
Nutztiefe T	8 mm
Schaft-Ø D _s	16 mm
Norm	Werknorm
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	8×D

Schneidstoff	HM
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set Typ 27	269028 27
----------------------------------	-----------