

**Garant**

**HM-Bohrstange E.. SV95CR 95°, für Wendeschneidplatten VC.., rechts, Schaft-Ø / Plattengröße: 10/07mm**


**Bestelldaten**

Bestellnummer	261342 10/07
GTIN	4062406285616
Artikelklasse	21T

**Technische Beschreibung**

Halsbreite L <sub>4</sub>	6,8 mm
Spannhöhe L <sub>2</sub>	9 mm
Einstellwinkel κ	95 Grad
Kopflänge L <sub>1</sub>	32 mm
passende Wendeschneidplatte	VC.. 0702..
Mittenversatz L <sub>3</sub>	7 mm
Plattengröße	7 mm
ISO-Code Halter	E10H SV95CR/L07
Mindestvorbohr-Ø D <sub>min</sub>	12,5 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 27
Gesamtlänge L	100 mm
Nutztiefe T	5 mm
Schaft-Ø D <sub>s</sub>	10 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	8×D

Schneidstoff	HM
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

---

## Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set Typ 27	269028 27
----------------------------------	-----------