

Garant

**HM-Bohrstange E.. SV95CL 95°, für Wendeschneidplatten VC.., links, Schaft-
Ø / Plattengröße: 10/07mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	261343 10/07
GTIN	4062406285654
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

ISO-Code Halter	E10H SV95CR/L07
Einstellwinkel κ	95 Grad
Wendeplattenschrauben-Set	269028 27
Plattengröße	7 mm
Halsbreite L_4	6,8 mm
passende Wendeschneidplatte	VC.. 0702..
Mindestvorbohr-Ø D_{min}	12,5 mm
Gesamtlänge L	100 mm
Mittenversatz L_3	7 mm
Kopflänge L_1	32 mm
Spannhöhe L_2	9 mm
Nutztiefe T	5 mm
Schaft-Ø D_s	10 mm
Norm	Werknorm
Einsatzart	links
Innendrehtiefe bis	8xD

Schneidstoff	HM
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set Typ 27	269028 27
----------------------------------	-----------