

Garant

HM-Bohrstange E.. SVXCR 113°, für Wendeschneidplatten VC.., rechts, Schaft-Ø / Plattengröße: 10/07mm


Bestelldaten

Bestellnummer	261368 10/07
GTIN	4062406285777
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Einstellwinkel κ	113 Grad
passende Wendeschneidplatte	VC.. 0702..
ISO-Code Halter	E10H SVXCR/L07
Mindestvorbohr-Ø D_{\min}	12,5 mm
Mittenversatz L_3	7 mm
Plattengröße	7 mm
Spannhöhe L_2	9 mm
Halsbreite L_4	6,8 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 27
Gesamtlänge L	100 mm
Kopflänge L_1	32 mm
Nutztiefe T	3 mm
Schaft-Ø D_s	10 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	8xD

Schneidstoff	HM
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set Typ 27	269028 27
----------------------------------	-----------