

Garant
Werkzeugaufnahme für Einschraubfräser mit Gewinde, SK 30, Gewinde M × Länge L1: M6X25

Bestelldaten

Bestellnummer	301316 M6X25
GTIN	4062406286033
Artikelklasse	31A

Beschreibung
Ausführung:

Konische Bauform.

Verwendung:

Zur Aufnahme von Einschraubfräser mit Gewinde.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600 – 308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308820– 308835.

Zerspanungsstrategie: HSC

Auskraglänge A-Maß: 44 mm

Bohrungs-Ø D₁ Toleranz IT6: 6,5 mm

Ø D₂: 10 mm

Außen-Ø D: 13 mm

Nutzlänge L₁: 25 mm

L₂: 5 mm

Technische Beschreibung

Gewinde M	M6×25
Außen-Ø D	13 mm
L ₂	5 mm
Bohrungs-Ø D ₁ Toleranz IT6	6,5 mm

Nutzlänge L ₁	25 mm
Ø D ₂	10 mm
Auskrüglänge A-Maß	44 mm
Aufnahme	SK 30
Aufnahme-Norm	ISO 7388-1
Form	ADB
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min ⁻¹
Rundlaufgenauigkeit	≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie	HSC
Produktart	Einschraubfräser-Aufnahme