

Garant
GARANT Master Steel VHM-Vollradiusfräser HPC, TiAlN, Ø f8 DC / D S: 8mm

Bestelldaten

Bestellnummer	207244 8
GTIN	4062406285203
Artikelklasse	11X

Beschreibung
Ausführung:
Präzisionsgeschliffen für sehr hohe Ansprüche an Genauigkeit.

Toleranz: Radiuskontur = $\pm 0,005$ mm.

Verbesserter Schneidkantenschutz durch leichte Kantenverrundung. Enorme Biegebruchfestigkeit, durch Verwendung von Ultrafeinkornsubstrat.

Technische Beschreibung

Schneiden-Ø D_c	8 mm
Vorschub f_z für Kopierfräsen in Stahl < 900 N/mm ²	0,12 mm
Spiralwinkel	28 Grad
Schaft-Ø D_s	8 mm
Schneidenlänge L_c	12 mm
Gesamtlänge L	100 mm
Zähnezahl Z	2
Vorschub f_z für Besäumen in Stahl < 900 N/mm ²	0,1 mm
Radius R	4 mm
Serie	Master Steel
Beschichtung	TiAlN
Schneidstoff	VHM
Norm	Werksnorm

Typ	N
Toleranz Nenn-Ø	f8
Zustellrichtung	horizontal, schräg und vertikal
Eingriffsbreite a_e bei Fräsoperation	0,5×D bei Besäumen
Eingriffsbreite a_e bei Fräsoperation	0,03×D bei Kopierfräsen
Schaft	DIN 6535 HA mit h6
Innenkühlung	nein
Zerspanungsstrategie	HPC
Farbring	grün
Produktart	Vollradius- und Kugelfräser

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	260 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	230 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	210 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm ²	geeignet	180 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet	160 m/min	P
Stahl < 55 HRC	bedingt geeignet	130 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	geeignet	85 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	bedingt geeignet	75 m/min	M
GG(G)	bedingt geeignet	350 m/min	K
Uni	geeignet		
nass maximal	geeignet		
nass minimal	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		
Luft	geeignet		

