

Garant
**VHM-Tonnenfräser konische Form $\alpha/2 = 27^\circ$ PPC, TiAlN, \varnothing f8 DC / R2:
16/300mm**

Bestelldaten

Bestellnummer	207544 16/300
GTIN	4062406286842
Artikelklasse	11X

Beschreibung
Ausführung:

Innovatives Beschichtungskonzept für die **Bearbeitung gehärteter Werkstoffe**. Hochleistungswerkzeug zur **äußerst effizienten Schlichtbearbeitung an Freiformflächen**. Für hervorragende Oberflächengüten in **kürzester Bearbeitungszeit**. Zur Verwendung auf modernen 5-Achs-Fräsmaschinen mit CAD / CAM Unterstützung.

Die Stirnschneiden-Geometrie ist so ausgeführt, dass die Späne, speziell bei Nutzung des Stirnradius, optimal geformt und ausgeleitet werden können. Die Schneidenanzahl wird zu diesem Zweck auf die Anzahl der effektiven Stirnschneiden reduziert.

Empfehlung:

Als Aufmaß für Schlichtoperationen empfehlen wir 0,05 bis 0,2mm.

Hinweis:

R_2 stellt den Wirk-Radius am Werkzeug dar.

Kein Nachschleifen möglich!

Zur Wandbearbeitung und Umgehung von Störkonturen.

Nachfolgeprodukt für Nr. 207528.

Technische Beschreibung

Schneidenlänge L_c	12,5 mm
Schneidenradius R_1	3 mm
Zähnezahl Z	6
Vorschub f_z für Besäumen in Stahl < 60 HRC	0,05 mm
Schneiden- \varnothing D_c	16 mm

Vorschub f_z für Kopierfräsen in Stahl < 60 HRC	0,06 mm
Gesamtlänge L	90 mm
Spiralwinkel	30 Grad
Wirkradius R_2	300 mm
Schaft-Ø D_s	16 mm
Beschichtung	TiAlN
Schneidstoff	VHM
Norm	Werksnorm
Typ	N
Toleranz Nenn-Ø	f8
Zustellrichtung	horizontal
Eingriffsbreite a_e bei Fräsoperation	0,05×D bei Kopierfräsen
Eingriffsbreite a_e bei Fräsoperation	0,05×D bei Besäumen
Schaft	DIN 6535 HA mit h6
Innenkühlung	nein
Zerspanungsstrategie	PPC
Farbring	rot
Produktart	Vollradius- und Kugelfräser

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet	200 m/min	P
Stahl < 55 HRC	geeignet	170 m/min	H
Stahl < 60 HRC	geeignet	150 m/min	H
Stahl < 65 HRC	bedingt geeignet	110 m/min	H
nass maximal	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		
Luft	geeignet		

