

**Garant****Dreh-Wendeschneidplatte ZCMX 060204, für „4 in 1“ Dreh- und Bohrwerkzeuge, Sorte: HBZ035****Bestelldaten**

Bestellnummer	268423 HBZ035
GTIN	4062406286910
Artikelklasse	21E

**Beschreibung****Ausführung:**

Universelles Mittelkornsubstrat mit PVD-Beschichtung. Erste Wahl für Dreh- und Bohranwendungen.

**Technische Beschreibung**

Sorte	HBZ035
Beschichtung	PVD
ISO-Code Wendeschneidplatte	ZCMX 060204
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	50 - 190 m/min
Eckenradius	0,4 mm
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Schnitttiefe $a_p$	0,4 - 2 mm

Hauptanwendung	P
Schneidstoff	HM
Vorschub f Drehen	0,1 - 0,3 mm
Vorschub f Bohren	0,03 - 0,12 mm
passend für Werkzeug-Ø D <sub>c</sub>	12 mm
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen