

**Garant****Dreh-Wendeschneidplatte ZCMX 080308, für „4 in 1“ Dreh- und Bohrwerkzeuge, Sorte: HBZ025****Bestelldaten**

Bestellnummer	268427 HBZ025
GTIN	4062406286934
Artikelklasse	21E

**Beschreibung****Ausführung:**

Universelles Mittelkornsubstrat mit PVD-Beschichtung. Erste Wahl für Dreh- und Bohranwendungen.

**Technische Beschreibung**

Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Hauptanwendung	P
Sorte	HBZ025
Schnitttiefe $a_p$	0,4 - 2 mm
Schneidstoff	HM
Schnittbedingung	kontinuierlich
Beschichtung	PVD
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	90 - 210 m/min

Eckenradius	0,8 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	ZCMX 080308
Vorschub f Drehen	0,1 - 0,3 mm
Vorschub f Bohren	0,03 - 0,12 mm
passend für Werkzeug-Ø D <sub>c</sub>	16 mm
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen