

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte ZCMX 080308, für „4 in 1“ Dreh- und Bohrwerkzeuge, Sorte: HBZ035****Bestelldaten**

Bestellnummer	268427 HBZ035
GTIN	4062406286941
Artikelklasse	21E

Beschreibung**Ausführung:**

Universelles Mittelkornsubstrat mit PVD-Beschichtung. Erste Wahl für Dreh- und Bohranwendungen.

Technische Beschreibung

Hauptanwendung	P
Schneidstoff	HM
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
ISO-Code Wendeschneidplatte	ZCMX 080308
Beschichtung	PVD
Eckenradius	0,8 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	50 - 190 m/min

Sorte	HBZ035
Schnitttiefe a_p	0,4 - 2 mm
Vorschub f Bohren	0,03 - 0,12 mm
Vorschub f Drehen	0,1 - 0,3 mm
passend für Werkzeug- $\varnothing D_c$	16 mm
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen