

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte ZCMX 10T308, für „4 in 1“ Dreh- und Bohrwerkzeuge, Sorte: HBZ025****Bestelldaten**

Bestellnummer	268434 HBZ025
GTIN	4062406286958
Artikelklasse	21E

Beschreibung**Ausführung:**

Universelles Mittelkornsubstrat mit PVD-Beschichtung. Erste Wahl für Dreh- und Bohranwendungen.

Technische Beschreibung

Schnittbedingung	kontinuierlich
ISO-Code Wendeschneidplatte	ZCMX 10T308
Schneidstoff	HM
Hauptanwendung	P
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	90 - 210 m/min
Schnitttiefe a_p	0,4 - 2 mm
Beschichtung	PVD

Eckenradius	0,8 mm
Sorte	HBZ025
Vorschub f Bohren	0,03 - 0,12 mm
Vorschub f Drehen	0,1 - 0,3 mm
passend für Werkzeug-Ø D _c	20 mm
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen