

LESSMANN[®]
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Draht-Rundbürste Stahldraht 0,20 mm, Bürsten-Ø D1×Besatzbreite L1:
150X22mm****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 570150 150X22 |
| GTIN | 4017359032367 |
| Artikelklasse | 57L |

Beschreibung**Ausführung:**

Gewellter Draht fest im Stahlkörper verpresst. **Große Besatzdichte**, hohe Rundlaufgenauigkeit und Verschleißfestigkeit. Anpassung an unterschiedliche Aufnahmebohrungen durch **auswechselbare Reduzierringe** möglich (im Lieferumfang enthalten).

Verwendung:

Einsatz auf Schleif- und Polierböcken oder Maschinen mit biegsamer Welle.
Zum Aufrauen, Reinigen, Entrostern, Entzundern usw.

Technische Beschreibung

| | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Reduzierring-Ø | 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32 mm |
| Besatzlänge H ₁ | 33 mm |
| Bürsten-Ø D ₁ | 150 mm |
| Bürstenbreite | 20 mm |
| maximale Drehzahl | 6000 min ⁻¹ |

| | |
|--|------------|
| Bohrungs- \varnothing d ₁ | 40 mm |
| Produktart | Rundbürste |