

Mahr**Digitaler Messschieber MarCal mit Messspitzen i-wi, Messbereich: 300mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	415321 300
GTIN	4059192062095
Artikelklasse	43A

Beschreibung**Ausführung:****Direkte Ablesung über klar erkennbare, große Digitalanzeige. Messflächen feinstgeläpft.**

Das REFERENCE Messsystem speichert und behält die gesetzte Nullposition, auch nach erneutem Einschalten. Die Lock-Funktion verhindert Messfehler durch versehentliches Betätigen der Bedientasten.

Funktion:

IP65: Es besteht Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. CR2032.

Sonderzubehör:

Datenkabel Nr. 498940.

i-wi Funkempfänger Nr. 498912

Technische Beschreibung

Messbereich	0 - 300 mm
Ablesung	0,01 mm
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 CR2032
Schnabellänge	90 mm
Fehlergrenze	0,03 mm
Ablesung	0,0005 Zoll

Innenmessansatz-Ø	10 mm
Anzahl enthaltener Batterien	1
Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Kalibrierung	A1
IP-Schutzart	IP 65
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Funkanwendung	Herstellere Software
Norm	Werksnorm
Schnittstelle	MAHR i-wi-Funksystem
Messwertsicherung	MAHR Reference-Lock-System
Messtechnik	digital
Werkstoff	Edelstahl, INOX
alle Teile	gehärtet
Verpackung	stabile Box
Produktart	Werkstattmessschieber

Dienstleistungen

Kalibrierung Messschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 300 mm	021000 300
DAkkS-Kalibrierung Messschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 300 mm	021010 300

Zubehör

Knopfzelle / Sonderbatterie Batterietyp CR2032	081560 CR2032
Anschlusskabelsimplex mit Datataste Typ R2	498940 R2
Anschlusskabelsimplex mit Datataste Typ D2	498940 D2
Anschlusskabelsimplex mit Datataste Typ USB2	498940 USB2