


**Mikro-Endoskop flexibel, Ø 1,9 mm, Arbeitslänge (ohne Objektiv): 1000mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	492756 1000
GTIN	
Artikelklasse	49C

Beschreibung**Ausführung:**

Dank robuster Edelstahlrohre und hochwertigen Optiken speziell für den rauen Industrieinsatz geeignet. Durch den Standard-Lichtleiteranschluss (ACMI) sind die benötigten Lichtquellen einfach anschließbar. Fokussierung über Drehring am Okular. Einfaches Scharfstellen im Nah- und Fernbereich ohne das Endoskop zu verschieben. Lichtstarke, farbkorrigierte Stablinsenoptik. Kleiner Durchmesser und flexibler, faseroptischer Aufbau zum Messen feinsten Werkstücke.

Passend für:

FlexiVision 100 mit HD-Kamerakopf Nr. 492866.

Sonderzubehör:

LED-Lichtquellen Nr.492846 und Nr.462860.

Hinweis:

Durch aufschiebbares Spiegelrohr und Wechselobjektive kann die Blickrichtung auf 70° oder 90° geändert werden. Bei Anwendung mit Spiegelrohren vergrößert sich der Arbeitsdurchmesser entsprechend dem Spiegelrohr. Spiegelrohre und Wechselobjektive auf Anfrage.

Technische Beschreibung

Bildöffnungswinkel	85 Grad
Blickrichtung	0 Grad
Arbeitslänge (ohne Objektiv)	1000 mm

Sonden-Ø	1,9 mm
Produktnameattribut	Ø 1,9 mm
Produktart	Endoskop