

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Draht-Rundbürste (grün) INOX-Draht 0,30 mm, Bürsten-Ø D1×Besatzbreite L1: 150X22mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	570200 150X22
GTIN	4017359047408
Artikelklasse	57L

Beschreibung**Ausführung:**

Gewellter Draht fest im Stahlkörper verpresst. **Große Besatzdichte**, hohe Rundlaufgenauigkeit und Verschleißfestigkeit. Anpassung an unterschiedliche Aufnahmebohrungen durch **auswechselbare Reduzierringe** möglich (im Lieferumfang enthalten).

Verwendung:

Einsatz auf Schleif- und Polierböcken oder Maschinen mit biegsamer Welle.
Zum Aufrauen, Reinigen, Entrostern, Entzundern usw.

Technische Beschreibung

Reduzierring-Ø	12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32 mm
maximale Drehzahl	6000 min ⁻¹
Besatzlänge H ₁	33 mm
Bürstenbreite	20 mm
Bürsten-Ø D ₁	150 mm

Bohrungs-Ø d ₁	40 mm
Produktart	Rundbürste