

Garant**Sicherheits-Kabelaufroller, Typ: 15****Bestelldaten**

Bestellnummer	081198 15
GTIN	4062406284701
Artikelklasse	01A

Beschreibung**Ausführung:**

Kabelaufroller mit **geführter Auszugs- und Aufrollautomatik, Mehrfacharretierung pro Umdrehung**. Hochbruchfestes, geschlossenes **Kunststoffgehäuse**. Thermischer **Überlastschutz**, robustes H07RN-F Neopren-Kabel mit Kupplungsanschluss. Einfache Wand- bzw. Decken-Montage mit **180° Schwenkbereich**.

Funktion:

IP44: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern mit $\varnothing > 1$ mm, jedoch sollten Werkzeuge und Drähte ferngehalten werden.

Verwendung:

Verbesserte Ergonomie durch zugentlastetes Arbeiten, sowie zur Ordnungssicherung und Vermeidung von Unfall- und Verletzungsgefahr durch am Boden liegende Kabel.

Hinweis:

Federgetriebene Schlauchaufroller siehe Nr. 080066 bis 080079.

Technische Beschreibung

Länge	496 mm
Breite	192 mm

Kabelaufbau	3G1,5
Kabellänge	15 m
Höhe	401 mm
Nennleistung abgerollt	2400 W
Material Kabel	Neopren-Gummi
Kabelklasse	H07RN-F
Nennspannung	250 V
IP-Schutzart	IP 44
Energieversorgung	Netzbetrieben
Produktart	Kabelaufroller

Zubehör

Ersatzteile Schlauchaufroller Typ 16	080081 16
Ersatzteile Schlauchaufroller Typ 10	080081 10
Ersatzteile Schlauchaufroller Typ 12	080081 12
Ersatzteile Schlauchaufroller Typ 14	080081 14