

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte ZCMX 050204, für „4 in 1“ Dreh- und Bohrwerkzeuge, Sorte: HBZ035****Bestelldaten**

Bestellnummer	268420 HBZ035
GTIN	4062406283407
Artikelklasse	21E

Beschreibung**Ausführung:**

Universelles Mittelkornsubstrat mit PVD-Beschichtung. Erste Wahl für Dreh- und Bohranwendungen.

Technische Beschreibung

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	50 - 190 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Hauptanwendung	P
Schnitttiefe a_p	0,4 - 2 mm
Eckenradius	0,4 mm
Beschichtung	PVD
ISO-Code Wendeschneidplatte	ZCMX 050204
Schneidstoff	HM

Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Sorte	HBZ035
Vorschub f Bohren	0,03 - 0,12 mm
Vorschub f Drehen	0,1 - 0,3 mm
passend für Werkzeug-Ø D _c	10 mm
Produktart	Wendeschnidplatte zum Drehen