

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte ZCMX 050204, für „4 in 1“ Dreh- und Bohrwerkzeuge, Sorte: HBZ025****Bestelldaten**

Bestellnummer	268420 HBZ025
GTIN	4062406283391
Artikelklasse	21E

Beschreibung**Ausführung:**

Universelles Mittelkornsubstrat mit PVD-Beschichtung. Erste Wahl für Dreh- und Bohranwendungen.

Technische Beschreibung

Schnittbedingung	kontinuierlich
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	ZCMX 050204
Sorte	HBZ025
Eckenradius	0,4 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	90 - 210 m/min
Schnitttiefe a_p	0,4 - 2 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	2

Hauptanwendung	P
Beschichtung	PVD
Vorschub f Drehen	0,1 - 0,3 mm
Vorschub f Bohren	0,03 - 0,12 mm
passend für Werkzeug-Ø D _c	10 mm
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen