



Schiebebügelwagen, Typ: 1200



Bestelldaten

Bestellnummer	919811 1200
GTIN	4017976012001
Artikelklasse	96F

Beschreibung

Ausführung:

Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, Plattform aus Holzwerkstoffplatte mit Buchendekor-Oberfläche.

2 Bock- und 2 Lenkrollen (mit Feststeller) und TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager.

Norm:

EN 1757-3

Lackierung:

Brillantblau RAL 5007 **pulverbeschichtet.**

Hinweis:

Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.

Technische Beschreibung

Rad-Ø	125 mm
Gewicht	14 kg
Ladeflächenhöhe	206 mm
Material Rad	TPE

Tragfähigkeit	250 kg
Typ	1200
Höhe	910 mm
Breite	1100 mm
Ladeflächentiefe	450 mm
Ladeflächenbreite	850 mm
Tiefe	450 mm
Produktart	Schiebebügelwagen