

**Garant****Werkzeugaufnahme für Einschraubfräser mit Gewinde, SK 30, Gewinde M × Länge L1: M8X25****Bestelldaten**

Bestellnummer	301316 M8X25
GTIN	4062406286040
Artikelklasse	31A

**Beschreibung****Ausführung:**

Konische Bauform.

**Verwendung:**

Zur Aufnahme von Einschraubfräser mit Gewinde.

**Sonderzubehör:**

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600 – 308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308820– 308835.

Zerspanungsstrategie: HSC

Auskraglänge A-Maß: 44 mm

Bohrungs-Ø D<sub>1</sub> Toleranz IT6: 8,5 mm

Ø D<sub>2</sub>: 13 mm

Außen-Ø D: 15 mm

Nutzlänge L<sub>1</sub>: 25 mm

L<sub>2</sub>: 5 mm

**Technische Beschreibung**

Gewinde M	M8×25
Ø D <sub>2</sub>	13 mm
Auskraglänge A-Maß	44 mm
L <sub>2</sub>	5 mm

Bohrungs-Ø D <sub>1</sub> Toleranz IT6	8,5 mm
Nutzlänge L <sub>1</sub>	25 mm
Außen-Ø D	15 mm
Aufnahme	SK 30
Aufnahme-Norm	ISO 7388-1
Form	ADB
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min <sup>-1</sup>
Rundlaufgenauigkeit	≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie	HSC
Produktart	Einschraubfräser-Aufnahme