

**Topfbürste X-LOCK, Stahldraht 0,30 mm, Bürsten-Ø: 60X-LOCKmm****Bestelldaten**

Bestellnummer	573010 60X-LOCK
GTIN	4007220119150
Artikelklasse	55V

Beschreibung**Ausführung:**

Gewellter Draht fest im Stahlkörper verpresst. Zur Verwendung auf Winkelschleifern und stationären Maschinen. Mit **X-LOCK** Schnellspannsystem für schnellen werkzeuglosen Bürstenwechsel.

Verwendung:

Zur Bearbeitung von Oberflächen, zum Entgraten, Entrosten, Polieren, Entfernen von Farbe, Grundierungen, Lack, Zunder etc. bestens geeignet.

Technische Beschreibung

Bürsten-Ø D ₁	65 mm
Besatzlänge H ₁	20 mm
maximale Drehzahl	12500 min ⁻¹
Borstenstärke	0,3 mm
Serie	X-LOCK
Besatzmaterial	Stahldraht
Produktart	Topfbürste

