



Schiebebügelwagen, Typ: 1202



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 919811 1202 |
| GTIN | 4017976012025 |
| Artikelklasse | 96F |

Beschreibung

Ausführung:

Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, Plattform aus Holzwerkstoffplatte mit Buchendekor-Oberfläche.

2 Bock- und 2 Lenkrollen (mit Feststeller) und TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager.

Norm:

EN 1757-3

Lackierung:

Brillantblau RAL 5007 **pulverbeschichtet.**

Hinweis:

Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.

Technische Beschreibung

| | |
|---------------|--------|
| Gewicht | 19 kg |
| Typ | 1202 |
| Tiefe | 600 mm |
| Tragfähigkeit | 250 kg |

| | |
|-------------------|-------------------|
| Material Rad | TPE |
| Ladeflächenhöhe | 206 mm |
| Höhe | 910 mm |
| Breite | 1250 mm |
| Ladeflächenbreite | 1000 mm |
| Rad-Ø | 125 mm |
| Ladeflächentiefe | 600 mm |
| Produktart | Schiebebügelwagen |