



Kastenwagen mit Stahlblechwänden, mit 5 Ladeflächen, Typ: 5493



Bestelldaten

Bestellnummer	919883 5493
GTIN	4017976019192
Artikelklasse	96F

Beschreibung

Ausführung:

Winkelstahlkonstruktion mit Rohrschiebegriff. Stirnwände, Längswand, Flügeltür und Dach mit verzinktem Stahlblech 1 mm stark verkleidet. Doppel-Flügeltür aus Winkelstahl mit Treibriegelverschluss mit Schwenkhebel und Zylinderschloss. 1 fester und 4 lose Böden aus Holzwerkstoffplatten mit Buchendekor-Oberfläche. Einlegeböden im 100-mm-Raster verstellbar. Unterster Einlegeboden nicht verstellbar. 2 Bock- und 2 Lenkrollen (mit Feststeller), TPE-Bereifung und Naben mit Rillenkugellager. TOTALSTOP-Zentralbremsystem an den Lenkrollen.

Norm:

EN 1757-3

Lackierung:

Brillantblau RAL 5007 **pulverbeschichtet.**

Technische Beschreibung

Ladeflächentiefe	780 mm
Ladeflächenhöhe 1	292 mm
Ladeflächenhöhe 2	582 mm

Tiefe	845 mm
Rad-Ø	200 mm
Ladeflächenhöhe 4	1182 mm
Tragfähigkeit gesamt	750 kg
Breite	1370 mm
Ladeflächenhöhe 3	882 mm
Ladeflächenhöhe 5	1482 mm
Gewicht	199 kg
Tragfähigkeit je Einlegeboden	90 kg
Ladeflächenbreite	1200 mm
Material Rad	TPE
Höhe	1792 mm
Höhenverstellung im Raster	100
Produktart	Kastenwagen