

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte ZCMX 060204, für „4 in 1“ Dreh- und Bohrwerkzeuge, Sorte: HBZ025****Bestelldaten**

Bestellnummer	268423 HBZ025
GTIN	4062406285500
Artikelklasse	21E

Beschreibung**Ausführung:**

Universelles Mittelkornsubstrat mit PVD-Beschichtung. Erste Wahl für Dreh- und Bohranwendungen.

Technische Beschreibung

Beschichtung	PVD
Schnitttiefe a_p	0,4 - 2 mm
Hauptanwendung	P
Schnittbedingung	kontinuierlich
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	90 - 210 m/min
ISO-Code Wendeschneidplatte	ZCMX 060204
Schneidstoff	HM
Anzahl Wechsel/Schneiden	2

Sorte	HBZ025
Eckenradius	0,4 mm
Vorschub f Bohren	0,03 - 0,12 mm
Vorschub f Drehen	0,1 - 0,3 mm
passend für Werkzeug-Ø D _c	12 mm
Produktart	Wendescheidplatte zum Drehen