

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte ZCMX 080304, für „4 in 1“ Dreh- und Bohrwerkzeuge, Sorte: HBZ035****Bestelldaten**

Bestellnummer	268425 HBZ035
GTIN	4062406288037
Artikelklasse	21E

Beschreibung**Ausführung:**

Universelles Mittelkornsubstrat mit PVD-Beschichtung. Erste Wahl für Dreh- und Bohranwendungen.

Technische Beschreibung

Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Eckenradius	0,4 mm
Schnitttiefe a_p	0,4 - 2 mm
Sorte	HBZ035
ISO-Code Wendeschneidplatte	ZCMX 080304
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	50 - 190 m/min
Beschichtung	PVD

Schneidstoff	HM
Hauptanwendung	P
Vorschub f Bohren	0,03 - 0,12 mm
Vorschub f Drehen	0,1 - 0,3 mm
passend für Werkzeug-Ø D _c	16 mm
Produktart	Wendeschnidplatte zum Drehen