

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte ZCMX 080304, für „4 in 1“ Dreh- und Bohrwerkzeuge, Sorte: HBZ025****Bestelldaten**

Bestellnummer	268425 HBZ025
GTIN	4062406286927
Artikelklasse	21E

Beschreibung**Ausführung:**

Universelles Mittelkornsubstrat mit PVD-Beschichtung. Erste Wahl für Dreh- und Bohranwendungen.

Technische Beschreibung

ISO-Code Wendeschneidplatte	ZCMX 080304
Schneidstoff	HM
Beschichtung	PVD
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	90 - 210 m/min
Sorte	HBZ025
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Hauptanwendung	P
Eckenradius	0,4 mm

Schnitttiefe a_p	0,4 - 2 mm
Schnittbedingung	kontinuierlich
Vorschub f Bohren	0,03 - 0,12 mm
Vorschub f Drehen	0,1 - 0,3 mm
passend für Werkzeug- $\varnothing D_c$	16 mm
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen