

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Einreihige Rundbürste mikroabrasiv 0,6 mm, SiC 320, Bürsten-
Ø×Bürstenbreite: 100X12mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	570322 100X12
GTIN	4017359144916
Artikelklasse	57L

Beschreibung**Ausführung:**

Einreihige Bürsten mit gewelltem Besatzmaterial.

Verwendung:

Zum Aufrauen, Reinigen, Entrosten, Entzundern usw. Einreihige Bürsten können durch Aneinanderreihen **zu Walzen mit variabler Breite montiert** werden. Für den individuellen Einsatz auf Schleifmaschinen.

Technische Beschreibung

Bürstenbreite	12 mm
maximale Drehzahl	8000 min ⁻¹
Bürsten-Ø D ₁	100 mm
Besatzlänge H ₁	21 mm
Bohrungs-Ø aufbohrbar bis	20 mm
Bohrungs-Ø d ₁	12 mm

Schleifmittel	Siliciumcarbid (SiC) durchsetzt
Besatzmaterial	mikroabrasiv, Schleifnylon
Schleifmittelkurzzeichen	SiC
Borstenstärke	0,6 mm
Produktart	Rundbürste