

Mitutoyo

Sender U-WAVE-TMB mit Bluetooth für Bügelmessschrauben, Typ: IP67



Bestelldaten

Bestellnummer	498894 IP67
GTIN	4946368796826
Artikelklasse	44A

Beschreibung

Ausführung:

Drahtloses Datenübertragungssystem U-WAVE fit.

- **Direkter Anschluss des Senders auf der Rückseite des Messgerätes - kein störendes Kabel.**
- **Sichere Datentransferbestätigung durch Signalton oder Rot/Orange/Grün-LED-Signal.**
- **Reichweite ca. 20 Meter (im sichtbaren Bereich)**
- **Hervorragende Batterielebensdauer: 400.000 Datenübertragungen mit nur einer Batterie.**

Kompatibel mit der optionalen **HCT** (Hoffmann Group Connected Tools) App. Kostenlos verfügbar für Android und iOS.

Passend für:

Coolant-Proof IP65 Bügelmessschrauben / Messuhren Nr. 434065, 434461, 434622

Hinweis:

Bitte Anschlussmodul und Sender bestellen.

Technische Beschreibung

Feedback	LED
Serie	HCT
Funkanwendung	Herstellere Software

Funkanwendung	HCT Mobile App
Schnittstelle	Bluetooth-Schnittstelle
Produktart	Sender