

**Garant****Gitterwagen TG9 mit 5 Ladeflächen, Typ: TG98****Bestelldaten**

Bestellnummer	918565 TG98
GTIN	4062406295646
Artikelklasse	9GT

**Beschreibung****Ausführung:**

Geschweißte Stahlkonstruktion, Einlegeböden aus **Holzwerkstoffplatte** mit anthrazitfarbener, kratzfester Oberfläche. Im Raster von 40 mm verstellbar. Seitlich angebrachter, klappbarer Griff mit 2K-Haptoprene®-Ummantelung ermöglicht einen sehr weiten Türöffnungswinkel. Mit je 2 kugelgelagerten Bock- und Lenkrollen (mit Feststellbremse) mit spurlosem Polyurethan-Laufbelag, Ø 200 mm. Zentral verschließbar durch 2K-Haptoprene® Schiebegriff mit Stiftzylinderschloss.

**Norm:****EN 1757-3****Sonderzubehör:**

Zusatzboden Nr. 918578.

**Lackierung:**Silber **pulverbeschichtet**.**Hinweis:**

Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.

**Technische Beschreibung**

Tragfähigkeit je Einlegeboden	95 kg
Tragfähigkeit gesamt	500 kg
Tiefe	810 mm
Höhe	1835 mm
Ladeflächenbreite	1200 mm
Ladeflächentiefe	800 mm
Gewicht	179 kg
Breite	1400 mm
Rad-Ø	200 mm
Türöffnungswinkel	250 Grad
Höhenverstellung im Raster	40
Stiftzylinderschloss	modularer Steckeinsatz
Produktart	Kastenwagen

---

## Zubehör

Zwischenboden für Gitterwagen TG9 zum Einhängen Ladeflächentiefe 800 mm	918578 800
--	------------