

Garant**Gitterwagen TG9 mit 5 Ladeflächen, Typ: TG96****Bestelldaten**

Bestellnummer	918565 TG96
GTIN	4062406295639
Artikelklasse	9GT

Beschreibung**Ausführung:**

Geschweißte Stahlkonstruktion, Einlegeböden aus **Holzwerkstoffplatte** mit anthrazitfarbener, kratzfester Oberfläche. Im Raster von 40 mm verstellbar. Seitlich angebrachter, klappbarer Griff mit 2K-Haptoprene®-Ummantelung ermöglicht einen sehr weiten Türöffnungswinkel. Mit je 2 kugelgelagerten Bock- und Lenkrollen (mit Feststellbremse) mit spurlosem Polyurethan-Laufbelag, Ø 200 mm. Zentral verschließbar durch 2K-Haptoprene® Schiebegriff mit Stiftzylinderschloss.

Norm:**EN 1757-3****Sonderzubehör:**

Zusatzboden Nr. 918578.

Lackierung:Silber **pulverbeschichtet**.**Hinweis:**

Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.

Technische Beschreibung

Ladeflächentiefe	700 mm
Tragfähigkeit gesamt	500 kg
Gewicht	136 kg
Ladeflächenbreite	1000 mm
Tragfähigkeit je Einlegeboden	85 kg
Höhe	1835 mm
Breite	1200 mm
Rad-Ø	200 mm
Tiefe	710 mm
Türöffnungswinkel	250 Grad
Höhenverstellung im Raster	40
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesinsatz
Produktart	Kastenwagen

Zubehör

Zwischenboden für Gitterwagen TG9 zum Einhängen Ladeflächentiefe 700 mm	918578 700
--	------------