

**3M****Minischleifband Ø 100×100 mm, 947A, Körnung: 40****Bestelldaten**

Bestellnummer	568532 40
GTIN	8718734418535
Artikelklasse	53M

**Beschreibung****Ausführung:**

Minischleifbänder Ø 100×100 mm (314×100 mm).

**Premiumschleifband** mit präzisionsgeformtem **Cubitron™ II** Keramikkorn (selbstschärfend). Mit Schleifhilfsmittel für noch kühleren Schliff.

**Verwendung:**

Auf Flächenschleif- und Satiniermaschinen mit Aufnahmewalzen Nr. 568570 – 568577 (Bohrung Ø 19 mm). Maximaldrehzahl 5000 min<sup>-1</sup>.

Deutlicher Leistungsvorsprung auf **schwer zu bearbeitenden Materialien** wie Edelstahl, Nickellegierungen, Chrom, Aluminium.

**Technische Beschreibung**

Schleifband-Ø	100 mm
Schleifband Länge	320 mm
Schleifband Breite	100 mm
Körnung	40
Schleifmittelkurzzeichen	Keramik
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil	< 0,1 %

Herstellerbezeichnung	947A
Produktart	Schleifband

## Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Alu Mg	geeignet		
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	geeignet		
INOX	geeignet		
Ti	bedingt geeignet		
GG(G)	geeignet		
CuZn	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		