



Tiefenmessschieber mit fester Anschlagplatte, Messbereich: 500 mm



Bestelldaten

Bestellnummer	401152 500
GTIN	
Artikelklasse	45A

Beschreibung

Ausführung:

Tiefenmessschieber mit fester Anschlagplatte und Feststellschraube. Vertieft liegende Hauptteilung verhindert eine starke Abnutzung. Matt verchromter Skalenhintergrund für verbesserte Lesbarkeit.

alle Teile: gehärtet

Teilung: 0,05 mm

Hakenmaß a: 16 mm

Hakenmaß b: 10 mm

Brückenlänge: 150 mm

Querschnitt Messschiene: 4x10 mm

Technische Beschreibung

Hakenmaß b	10 mm
Brückenlänge	150 mm
Teilung	0,05 mm
Messbereich	0 - 500 mm
Hakenmaß a	16 mm
Querschnitt Messschiene	4x10 mm
Messtechnik	analog
Werkstoff	Edelstahl, INOX

alle Teile

gehärtet