

HOLEX**Kompakt-Entgratscheibe (SiC), Scheiben-Ø×Breite×Bohrungs-Ø:
152X25X25mm****Bestelldaten**

| | |
|---------------|------------------|
| Bestellnummer | 568733 152X25X25 |
| GTIN | 4062406288617 |
| Artikelklasse | 52M |

Beschreibung**Ausführung:**

Vlies-Kompaktscheiben erzeugen ein **reproduzierbares Finish**, da stets frisches Schleifkorn im Eingriff ist. **Keine Veränderung der Werkstückgeometrie, keine Schleifriefenbildung, lange Standzeit.**

Verwendung:

Auf **Schleifböcken** oder Handschleifmaschinen mit Spanndorn Nr. 556380 Gr. 1–2 und Reduzierflansch Nr. 568782. Passender Schleifscheibenabrichter Nr. 568785.

Entgratscheibe aus gewickeltem Faservlies. **Zum Entfernen größerer Grate** an Pressteilen, zum **Verrunden** von Hohlkehlen und Kanten ohne Sekundärgratbildung.

Technische Beschreibung

| | |
|--------------------------|--------|
| Schleifmittelkurzzeichen | SiC |
| Scheiben-Ø | 152 mm |
| Breite | 25 mm |
| Feinheitsgrad | fein |

| | |
|---------------|----------------------|
| Härtegrad | extra hart |
| Bohrungs-Ø | 25 mm |
| Ausführung | 9S fine |
| Schleifmittel | Siliciumcarbid (SiC) |
| Produktart | Kompaktscheibe |

Anwenderdaten

| | Eignung | V _c | ISO-Code |
|--------------------------------|------------------|----------------|----------|
| Alu Mg | geeignet | | |
| Stahl < 900 N/mm ² | geeignet | | |
| Stahl < 1400 N/mm ² | geeignet | | |
| Stahl < 55 HRC | geeignet | | |
| Stahl < 60 HRC | geeignet | | |
| Stahl < 67 HRC | geeignet | | |
| INOX | geeignet | | |
| Ti | geeignet | | |
| GG(G) | geeignet | | |
| CuZn | geeignet | | |
| Kunststoff, GFK | geeignet | | |
| Holz | bedingt geeignet | | |
| Lacke | geeignet | | |
| Uni | geeignet | | |
| trocken | geeignet | | |

Zubehör

| | |
|---|-----------|
| Aluminium-Flansch Paar passend für Bohrungs-Ø 25 mm | 568782 25 |
|---|-----------|