

Garant
Spiralbohrer HSS N, unbeschichtet, Ø DC h8: 6,1 mm bzw. Zoll

Bestelldaten

Bestellnummer	114032 6,1
GTIN	4062406290979
Artikelklasse	12B

Beschreibung
Ausführung:

Profilgeschliffen: Spiralbohrer mit hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit sowie präzisiertem Spitzenanschliff.

Ab Ø 2,4 mm vaporisiert.

Mit Ausspitzung Form C ab Größe 4 mm.

Hinweis:

Gr. 16 – 20: Bohrer mit Schaft-Ø 16 mm.

Innenkühlung: nein

Norm: DIN 338

Toleranz Nenn-Ø: h8

Spitzenwinkel: 1181 Grad

Anzahl Schneiden Z: 2

empfohlene maximale Bohrtiefe L_2 : 53,85 mm

Spannutenlänge L_c : 63 mm

Gesamtlänge L: 101 mm

Schaft-Ø D_s : 6,1 mm

Vorschub f in Stahl < 750 N/mm²: 0,07 mm/U

Technische Beschreibung

Vorschub f in Stahl < 750 N/mm ²	0,07 mm/U
Spannutenlänge L_c	63 mm
Gesamtlänge L	101 mm
Nenn-Ø D_c	6,1 mm
Spitzenwinkel	1181 Grad

Anzahl Schneiden Z	2
Toleranz Nenn-Ø	h8
Schaft-Ø D _s	6,1 mm
Norm	DIN 338
empfohlene maximale Bohrtiefe L ₂	53,85 mm
Beschichtung	unbeschichtet
Schneidstoff	HSS
Typ	N
Schaft	Zylinderschaft
Innenkühlung	nein
Farbring	ohne
Produktart	Spiralbohrer